



MAQUA® TEX MAXT+

ÜBERZEUGT AUCH IM DIREKTEN SIEBDRUCK

Maqua® Tex MAXT+ wurde ursprünglich für den Druck auf Transferfolien für Textilien entwickelt, beispielsweise für Rückennummern und Sponsorenlogos auf Fußballtrikots. In der Praxis hat sich Maqua® Tex MAXT+ jedoch auch in zahlreichen Anwendungen im direkten Siebdruck bewährt. Beim Einsatz von Hilfsmitteln sind keine besonderen Vorgaben zu beachten, ausgenommen die Auswahl und Zugabemenge des passenden Härters.

Für einen erhöhten Farbauftrag auf saugenden Substraten empfehlen wir die Verwendung von Open Mesh-Geweben von SEFAR.

Testbedingungen:

- ➔ Getestet wurden **MAXT+ 170/980**
- ➔ Härterzugabe: **5 - 10 % Härter HW 2**
- ➔ Verdünnerzugabe: **5 % WV 2**
- ➔ Geeignete Vorbehandlungsmethoden siehe Tabelle; optimale Haftung ab einer Oberflächenspannung von **≥ 42 N/m**

● = geeignete Vorbehandlungsmethode

Technical Hotline:

Tel.: +49 7141 691140

technical.hotline@marabu.com

Bedruckstoff	Ohne Vorbehandlung	Härterzugabe	Corona	Primer P 2
Kork	✓			
Holz unlackiert	✓			
Moosgummi		10 %	●	●
Polyestertischdecke beschichtet	✓	5 %		
Kunstleder strukturiert	✓			
Gummimatte (SBR)		10 %	●	●
Zeltplane		10 %	●	●
Malervlies	✓			
Mikrofaserstoff (Brillenputztuch)	✓			
Mousepads	✓			
Luftballons Latex	✓	10 %		
Bodenschutzmatte PE		10 %		●
Bodenschutzmatte TPE		10 %		●
Tyvekmaterial	✓			
Neopren Tauchanzüge	✓	10 %		
Sportmatte aus PVC und TPE		5 %		●
Wildleder	✓			
Echtleider strukturiert	✓			

Aussagen gelten ausschließlich für Standardfarbtöne, bei Auftragsfarben können Eigenschaften ggf. abweichen.